# HATCH PULL

NSF COMPONENT | STAINLESS 304 STEEL | STAINLESS

## ST-90, 115

• Hold-in detent for undermount applications.









| Material | Finish |
|---|---|
| 304 Stainless Steel | Satin |

| Item No. | L | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | H | $H_1$ | $H_2$ | J | B | $B_1$ | t | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-90 | 3-9/16" (90 mm) | 2-5/8" (66.2 mm) | 1-3/16" (30.2 mm) | 2-1/4" (57 mm) | 1-3/8" (35.5 mm) | 15/16" (23.2 mm) | 7/16" (10.5 mm) | 1/16" (2.2 mm) | 7/8" (22 mm) | 3/4" (18.5 mm) | 1/8" (3.8 mm) | 3-1/8" (80 mm) |
| ST-115 | 4-1/2" (115 mm) | 3-3/8" (86.2 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 2-5/8" (67 mm) | 1-5/8" (42 mm) | 1" (26 mm) | 1/2" (13 mm) | 1/8" (2.5 mm) | 1" (25 mm) | 13/16" (20 mm) | 3/16" (4 mm) | 4" (102 mm) |

| Item No. | Weight (g) | Box (pcs) | Carton (pcs) | Screw |
|---|---|---|---|---|
| ST-90 | 68 | 30 | 300 | 3.5 × 22 |
| ST-115 | 102 | 20 | 200 | 3.5 × 25 |

# HATCH PULL

NSF COMPONENT | STAINLESS 304 STEEL | STAINLESS

## ST-80, 100






| Material | Finish |
|---|---|
| 304 Stainless Steel | Satin |

| Item No. | L | $L_1$ | $L_2$ | H | $H_1$ | $H_2$ | B | $B_1$ | t | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-80 | 3-1/8" (80 mm) | 2" (50 mm) | 1-3/4" (44 mm) | 11/16" (18 mm) | 1" (25 mm) | 1/16" (2 mm) | 11/16" (18 mm) | 9/16" (15 mm) | 3/16" (5 mm) | 2-11/16" (68 mm) |
| ST-100 | 3-15/16" (100 mm) | 2-1/2" (63 mm) | 2-1/8" (54 mm) | 13/16" (21 mm) | 1-1/4" (32 mm) | | 13/16" (20 mm) | | | 3-3/8" (85 mm) |

| Item No. | Weight (g) | Box (pcs) | Carton (pcs) | Screw |
|---|---|---|---|---|
| ST-80 | 48 | 30 | 300 | 3.5 × 16 |
| ST-100 | 66 | 20 | 200 | 3.5 × 20 |